

Aktif karbon filtre MS12-LFX

Ürün numarası: 535043

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Aktif karbon filtre
Çalışma basıncı	0 bar...20 bar
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	5056 l/dak...15190 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	4800 l/dak...6000 l/dak
İşletim ortamı	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Soy gazlar
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Akışkan sıcaklığı	5 °C...30 °C
Artık yağ içeriği	0.003 mg/m ³
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Kapak malzemesi	PA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Montaj braket malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Metal kavanoz gözetleme camı malzemesi	PC
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Filtre malzemesi	Aktif karbon
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Modül bağlantısının malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım