


Hassas filtre MS4-LFM-1/4-BUV

Ürün numarası: 535766

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Seri | MS |
| Boyut | 4 |
| Tasarım | Elyaf filtre |
| Filtre hassasiyeti | 1 µm |
| Su tahliye | tam otomatik elle basmalı |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [6:-:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [5:-:3] uyarınca basınçlı hava |
| Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı | 360 l/dak |
| Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı | 54 l/dak |
| Filtre verimliliği | 99.99 % |
| Maks. yağuşma miktarı | 25 ml |
| Kabuk koruması | metal bir kabuk olarak entegre |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| İnce parçacık ayırma derecesi | 99 % |
| Artık yağ içeriği | 0.5 mg/m ³ |
| Yağ aerosol ayırma derecesi | 90 % |
| Montaj türü | Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak: |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Filtre malzemesi | Borosilikat elyaf |
| Kabuk malzemesi | Alüminyum pres döküm Dövme alüminyum alaşım |
| Kontrol camı malzemesi | PA |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Ürün ağırlığı | 350 g |