


# Hassas filtre MS4-LFM-1/4-AUV

Ürün numarası: 535768

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	4
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Su tahliye	tam otomatik elle basmalı
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:::4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [3:::2] uyarınca basınçlı hava
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	360 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	54 l/dak
Filtre verimliliği	99.9999 %
Maks. yoğuşma miktarı	25 ml
Kabuk koruması	metal bir kabuk olarak entegre
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
İnce parçacık ayırma derecesi	99.995 %
MPPS	0.05 µm
MPPS ayırma derecesi	99.95 %
Artık yağ içeriği	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Yağ aerosol ayırma derecesi	99 %
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Pnömatik bağlantı 1	G1/4

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	Alüminyum pres döküm Dövme alüminyum alaşım
Kontrol camı malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ürün ağırlığı	350 g