


Vakum filtresi VAF-PK-3

Ürün numarası: 535883

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Filtre hassasiyeti	50 µm
Çalışma basıncı	-0.95 bar...0 bar
Çalışma basıncına ilişkin not	Sadece açık vakum sistemlerinde kullanım
Negatif basınçta akış = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	50.8 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	4 g
Montaj türü	Hat kurulumu
Pnömatik bağlantı	Rakor somunlu PK-3
Somun malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	Dokuma PA
Gövde malzemesi	PA
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	8 bar