

Bobin
MSFW-24-50/60-EX
Ürün numarası: 536932

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Min. çekme süresi	10 ms
Devreye girme süresi	100%
Güç faktörü cos {phi}	0.7
Bobin karakteristik değerleri	24 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 9,0 VA, tutma gücü 7,0 VA t
İzin verilen frekans dalgalanmaları	+/- 5%
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Patlamaya karşı koruma	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (CN) Zone 22 (ATEX) Zone 22 (CN)
ATEX kategorisi, gaz	II 3G
ATEX kategorisi, toz	II 3D
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex ortam sıcaklığı	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-5 °C...40 °C
Maks. sıkma torku priz	0.4 Nm
Ürün ağırlığı	55 g
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu MSSD-F için Festo standardına göre bağlantı şemalı Soket pabuçları
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	Duroplast Bakır Çelik
Sargı malzemesi	Bakır