

Baęlantı Plakası-SET MS12-AGH

Ürün numarası: 537137

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	12
Seri	MS
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1300 g
Pnömatik bağlantı 1	G1 1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1 1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR