


Aktif karbon filtre MS12-LFX-G-U

Ürün numarası: 537155

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Elyaf filtre
Çalışma basıncı	0 bar...20 bar
İşletim ortamı	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Soy gazlar
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Akışkan sıcaklığı	5 °C...30 °C
Artık yağ içeriği	0.003 mg/m ³
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	7000 g
Montaj türü	Hat kurulumu montaj köşebenti ile isteğe bağlı olarak:
Kapak malzemesi	PA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Metal kavanoz gözetleme camı malzemesi	PC
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Filtre malzemesi	Aktif karbon Elyaf
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kontrol camı malzemesi	PC