



Basınç yükseltici DPA-40-16

Ürün numarası: 537274

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Piston çapı	40 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Çift pistonlu basınç yükseltici
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Çıkış basıncı 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Çalışma basıncı	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar 36.25 psi...145 psi
Basınç kontrol aralığı	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Giriş basıncı 1	2.5 bar...10 bar 0.25 MPa...1 MPa 36.25 psi...145 psi
Basınç kontrol aralığına ilişkin not	Regülatör yayı tamamen gerildiğinde maks. çıkış basıncı %40 değerinde aşılabilir.
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1500 g
Montaj türü	dışı dış ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	M7
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu