


Eksen arabirimi SPC-AIF-INC

Ürün numarası: 537320

FESTO

Mıknatıssal artırılmış konum değiştirme sisteminin devreye alınması için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Oransal valfin max. akım tüketimi	1,1 A
Tipik eksen arabirimi akım tüketimi	60 mA
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
DIN/IEC 68 Bölüm 2-82 'ye göre uzun süreli şok tutucu	Keskinlik derecesi 2 ye göre test edildi
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
DIN/IEC 68, bölüm 2-6 ya göre salınım dayanıklılığı	Keskinlik derecesi 2 ye göre test edildi
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	240 g
Elektriksel bağlantı, oransal valf	Soket yuvarlak tasarım M9 7-pinli
Elektriksel bağlantı, potansiyometre	8-pinli Soket M12 yuvarlak tasarım
Elektriksel bağlantı, AIF IN	Erkek soket yuvarlak tasarım M9 5-pinli
Elektriksel bağlantı, AIF OUT	Soket yuvarlak tasarım M9 5-pinli