


Regülatör LR-1/4-DB-7-O-MINI

Ürün numarası: 537643

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Genişlik	44 mm
Seri	DB
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Manometresiz regülatör
Regülatör işlevi	ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...12 bar
Giriş basıncı 1	1 bar...10 bar
Maks. basınç histerezi	0.5 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1300 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Ön panel montajı Hat kurulumu geçiş deliği ile montaj köşebenti ile
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Düğme malzemesi	POM
Gövde malzemesi	PA takviyeli