


Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI-H

Ürün numarası: 537646

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Genişlik	44 mm
Seri	DB
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	5 µm
Su tahliye	yarı otomatik
Tasarım	Manometresiz filtre regülatörü
Regülatör işlevi	ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...7 bar
Maks. basınç histerezi	0.5 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1000 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	200 g
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu geçiş deliği ile montaj köşebentli ile
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Düğme malzemesi	POM
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Kabuk malzemesi	PC