


Şartlandırıcı Ünitesi

FRC-1/4-DB-7-5M-MINI

Ürün numarası: 537658

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Genişlik	88 mm
Seri	DB
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Filtre-regülatör-yağlayıcı
Filtre hassasiyeti	5 µm
Regülatör işlevi	ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...7 bar
Giriş basıncı 1	1.5 bar...10 bar
Maks. basınç histerezi	0.5 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	550 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
onaylanmış yağlar	1 l'lik kapta Festo özel yağı Sipariş referansı: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 40°C'de viskozite aralığı 32mm ² /s 40 °C'de viskozite aralığı 32 mm ² /sn (cSt)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [6:8:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG32
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	300 g
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu geçiş deliği ile montaj köşebenti ile
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Düğme malzemesi	POM
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Kabuk malzemesi	PC