


# Verici SOEG-S-M18-K-L

Ürün numarası: 537691

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                              | Değer                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasarım                              | yuvarlak                                                                                     |
| Karşılık geldiği norm                | EN 60947-5-2                                                                                 |
| Ruhsat                               | RCM işareti<br>c UL us - Listelenmiş (OL)                                                    |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB EMC direktifine göre<br>AB RoHS direktifine göre                                          |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre<br>Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| Ölçme büyüklüğü                      | Pozisyon                                                                                     |
| Ölçüm prensibi                       | optoelektronik                                                                               |
| Ölçüm metodu                         | Tek yönlü ışık bariyeri<br>Verici                                                            |
| Işık türü                            | kırmızı                                                                                      |
| Menzil                               | 20000 mm                                                                                     |
| Ortam sıcaklığı                      | -25 °C...55 °C                                                                               |
| Kısa devre dayanımı                  | saat ayarı                                                                                   |
| Çalışma gerilimi aralığı DC          | 10 V...36 V                                                                                  |
| Artakalan dalgalanma                 | % 20                                                                                         |
| Boşta çalışma akımı                  | 15 mA                                                                                        |
| Ters polarite koruması               | tüm elektrik bağlantıları için                                                               |
| Elektrik bağlantısı                  | 3 damarlı<br>Kablo                                                                           |
| Kablo uzunluğu                       | 2.5 m                                                                                        |
| Kablo kılıfı malzemesi               | TPE-U(PUR)                                                                                   |
| Boyut                                | M18x1                                                                                        |
| Montaj türü                          | kilit somunu ile                                                                             |
| Sıkma torku                          | 20 Nm                                                                                        |
| Ürün ağırlığı                        | 115 g                                                                                        |
| Gövde malzemesi                      | Pirinç<br>krom kaplama                                                                       |
| Somun malzemesi                      | Pirinç<br>krom kaplama                                                                       |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...55 °C                                                                                |

| Özellik                     | Değer                         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Koruma türü                 | IP65<br>IP67                  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B2-L                |