


Optik Sensör (Alıcı) SOEG-E-M18W-PA-S-2L

Ürün numarası: 537696

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	yuvarlak
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Ölçme büyüklüğü	Pozisyon
Ölçüm prensibi	optoelektronik
Ölçüm metodu	Tek yönlü ışık bariyeri Alıcı
Menzil	20000 mm
Ortam sıcaklığı	-25 °C...55 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı işlevi	Antivalan
Maks. anahtarlama frekansı	1000 Hz
Maks. çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşüşü	2 V
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...36 V
Artakalan dalgalanma	% 20
Boşta çalışma akımı	10 mA
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu M12x1 Soket
Boyut	M18x1
Montaj türü	kilit somunu ile
Sıkma torku	20 Nm
Ürün ağırlığı	57 g
Gövde malzemesi	Pirinç krom kaplama
Somun malzemesi	Pirinç krom kaplama
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED

Özellik	Değer
Fonksiyon yedek göstergesi	Yeşil LED
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...55 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L