



# Reflex ışık tarayıcı SOEG-RT-M18W-PS-K-2L

Ürün numarası: 537701

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                           | Değer                                     |
|-----------------------------------|---|
| Tasarım                           | yuvarlak                                  |
| Karşılık geldiği norm             | EN 60947-5-2                              |
| Ruhsat                            | RCM işareti<br>c UL us - Listelenmiş (OL) |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre                   |
| Ölçme büyüklüğü                   | Pozisyon                                  |
| Ölçüm prensibi                    | optoelektronik                            |
| Ölçüm metodu                      | Yansıma fotoelektrik yakınlık anahtarı    |
| Işık türü                         | kırmızı                                   |
| Menzil                            | 0 mm...600 mm                             |
| Ortam sıcaklığı                   | -25 °C...55 °C                            |
| Anahtarlama çıkışı                | PNP                                       |
| Anahtarlama elemanı işlevi        | Işık geçişli                              |
| Maks. anahtarlama frekansı        | 1000 Hz                                   |
| Maks. çıkış akımı                 | 200 mA                                    |
| Gerilim düşüşü                    | 2 V                                       |
| Kısa devre dayanımı               | saat ayarı                                |
| Çalışma gerilimi aralığı DC       | 10 V...36 V                               |
| Artakalan dalgalanma              | % 20                                      |
| Boşta çalışma akımı               | 15 mA                                     |
| Ters polarite koruması            | tüm elektrik bağlantıları için            |
| Elektrik bağlantısı               | 3 damarlı<br>Kablo                        |
| Kablo uzunluğu                    | 2.5 m                                     |
| Kablo kılıfı malzemesi            | TPE-U(PUR)                                |
| Boyut                             | M18x1                                     |
| Montaj türü                       | kilit somunu ile                          |
| Sıkma torku                       | 20 Nm                                     |
| Ürün ağırlığı                     | 123 g                                     |
| Gövde malzemesi                   | Pirinç<br>krom kaplama                    |

| Özellik                              | Değer                         |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Somun malzemesi                      | Pirinç<br>krom kaplama        |
| Anahtarlama durumu göstergesi        | Sarı LED                      |
| Fonksiyon yedek göstergesi           | Yeşil LED                     |
| Ayar seçenekleri                     | Poti                          |
| Ayar aralığı alt sınırı              | 100 mm                        |
| Ayar aralığı üst sınırı              | 600 mm                        |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...55 °C                 |
| Koruma türü                          | IP65<br>IP67                  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L                |