


Reflex ışık tarayıcı SOEG-RT-M18W-PS-S-2L

Ürün numarası: 537702

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	yuvarlak
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Ölçme büyüklüğü	Pozisyon
Ölçüm prensibi	optoelektronik
Ölçüm metodu	Yansıma fotoelektrik yakınlık anahtarı
Işık türü	kırmızı
Menzil	0 mm...600 mm
Ortam sıcaklığı	-25 °C...55 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı işlevi	Işık geçişli
Maks. anahtarlama frekansı	1000 Hz
Maks. çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşüşü	2 V
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...36 V
Artakalan dalgalanma	% 20
Boşta çalışma akımı	15 mA
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu M12x1 Soket
Boyut	M18x1
Montaj türü	kilit somunu ile
Sıkma torku	20 Nm
Ürün ağırlığı	56 g
Gövde malzemesi	Pirinç krom kaplama
Somun malzemesi	Pirinç krom kaplama
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED

Özellik	Değer
Fonksiyon yedek göstergesi	Yeşil LED
Ayar seçenekleri	Poti
Ayar aralığı alt sınırı	100 mm
Ayar aralığı üst sınırı	600 mm
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...55 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L