

Eklem bağlantı SNCL-12-R3

Ürün numarası: 537794

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Standarda dayalı	ISO 21287
Varyantlar	Korozyona karşı yüksek koruma
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...90 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Dövme alüminyum alaşım koruyucu kapaklı
Yatak malzemesi	Plastik
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik