

Vakum manometresi FVAM-63-V1/0-G1/4-EN

Ürün numarası: 537813

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Manometre nominal boyut	63
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Standarda dayalı	DIN EN 837-1
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Gösterge aralığı	-1 bar...0 bar -30 inHg...0 inHg
Ölçek	Çift ölçek bar (dış) inç hg (iç) / psi (iç)
Çalışma basıncı	-1 bar...0 bar
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Sürekli yük faktörü	0.75
Dalgalı yük faktörü	0.66
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	121 g
Ölçüm doğruluğu sınıfı	2,5
Montaj türü	Ön panel montajı
Pnömatik bağlantı	G1/4
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	ABS

Özellik	Değer
Kontrol camı malzemesi	PMMA