


Kontrol kablosu KES-MC-1-SUB-9-10

Ürün numarası: 537925
Üretimden kalkacak ürün

[MTR-DCI-...'ya uygun](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	9
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	9
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	10
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	9
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 24 V
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 28 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 51 mm
Kablo çapı	6,8 mm
Kablo yapısı	10x0,14 Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm ²
Damar sonları	Pin klemens
Koruma sınıfı	IP54
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok