


Baęlantı Plakası|Taban Plakası VMPA2-IC-AP-1

Ürün numarası: 537981

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	30.5 mm
Uzunluk	107.3 mm
Izgara ölçüsü	21 mm
Çalışma basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	233 g
Elektrik bağlantısı	M8 Soket
Baęlantı plakası montaj türü	geçiş delięi ile
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	G1/8
Pnömatik baęlantı 3	G1/8
Pnömatik baęlantı 4	G1/8
Pnömatik baęlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm