



Hassas regülatör MS6N-LRP-1/4-D7-A8-Z

Ürün numarası: 538036

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	pilot kumandalı hassas diyaframlı regülatör
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1.4 MPa 1 bar...14 bar
Basınç kontrol aralığı	0.1 bar...12 bar
Maks. basınç histerezi	0.02 bar
İkincil hava tahliyesi akışı	900 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	3000 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ester yağı < 0,1 mg/m ³ , ISO 8573-1:2010'a göre [-::2] Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	850 g
Montaj türü	Ön panel montajı Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum