

Baęlantı kablosu NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

Ürün numarası: 538223

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Montaj türü	4-40 UNC-2B
Ürün aęırlığı	670 g
Elektrik baęlantısı 1	Soket sub-D, 25 kutuplu
Elektrik baęlantısı 2	açık uçlu, 15 damarlı
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özellięi	Standart
Min. kablo bükölme yarıçapı	90 mm
Kablo çapı	9 mm
Kablo yapısı	15 x 0,34 mm ²
Koruma türü	IP65 IP67 monte edilmiř durumda
Esnek kablo döřemede ortam sıcaklıęı	-5 °C...50 °C
CE iřareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA iřareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleřik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PBT
Somun malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-O