

Bağlantı kablosu
NEBV-S1G25-K-10-N-LE15
Ürün numarası: 538224

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	4-40 UNC-2B
Ürün ağırlığı	1270 g
Elektrik bağlantısı 1	Soket sub-D, 25 kutuplu
Elektrik bağlantısı 2	açık uçlu, 15 damarlı
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Standart
Min. kablo bükülme yarıçapı	90 mm
Kablo çapı	9 mm
Kablo yapısı	15 x 0,34 mm ²
Koruma türü	IP65 IP67 monte edilmiş durumda
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PBT
Somun malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-O