

# Baęlantı kablosu NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

Ürün numarası: 538227

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Montaj türü	4-40 UNC-2B
Ürün aęırlığı	1750 g
Elektrik baęlantısı 1	Soket sub-D, 25 kutuplu
Elektrik baęlantısı 2	açık uçlu, 25 damarlı
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özellięi	Standart
Min. kablo bükülme yarıçapı	105 mm
Kablo çapı	10.5 mm
Kablo yapısı	20 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP65 IP67 monte edilmiş durumda
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PBT
Somun malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-O