

Susturucu UOM-1/4

Ürün numarası: 538432

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vida dişli muyluda conta türü	sızdırmazlık elemansız
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Susturucu açık
Vakum jeneratörü çalışma basıncı	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Montaj türü	vidalanabilir
Ürün ağırlığı	11.1 g
Pnömatik bağlantı	G1/4
Darbe emici elemanı malzemesi	PU köpük
Vida dişli muylu malzemesi	POM
Gövde malzemesi	POM
İç boru malzemesi	Dövme alüminyum alaşım