


Valf adası CPA-SC-FB-VI

Ürün numarası: 538509
Üretimden kalkacak ürün

fieldbus bağlantılı.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



Bilgi sayfası

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2x2/2 açık/kapalı, tek durumlu 2x3/2 kapalı, tek durumlu 2x3/2 açık, tek durumlu 3/2 kapalı, tek durumlu 5/2 iki durumlu 5/2 tek durumlu 5/3 basınçlı 5/3 egsoz 5/3 kapalı
Valf ölçüsü	10 mm
Maks. standart nominal debi miktarı	180 l/min bei 10 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Elektriksel bağlantı	Fieldbus
Valf yerlerinin max. sayısı	24
Maks. basınç bölgesi sayısı	2
Elektriksel I/O sistemi	evet
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Genişlik	10 mm
Koruma sınıfı	IP40
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Nominal genişlik	2,5 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Tetikleme şekli	elektriksel
Valf adası tipi	82
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Pilot basıncı beslemesi	harici dahili
Valf adası yapısı	Sabit mandal
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Vakumda kullanılabilir	evet
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]