

Su tahliye PWEA-AC-3D

Ürün numarası: 538681

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Manuel kumanda	basmalı
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	harici elektrikli tam otomatik
Ölçme büyüklüğü	Dolum seviyesi
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Kontrol elemanları	Dokunmatik klavye test düğmesi ile
Çalışmaya hazır durumu göstergesi	LED
Anahtarlama durumu göstergesi	LED
Çalışma basıncı	0.8 bar...16 bar
Alarm çıkışı	temasa dayalı
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Su tahliye nominal kapasite	2 W
Ruhsat	C-tick
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	1 °C...60 °C
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Koruma sınıfı	III
Ortam sıcaklığı	1 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	700 g
Elektrik bağlantısı	Vidalı terminal

Özellik	Değer
Montaj türü	Hat kurulumu
Yoğuşma drenajı bağlantısı	PK-8
Pnömatik bağlantı	G1/2
Yoğuşma tankı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Plastik