


Silindirsiz yatak ekseni FDG-25- -ZR-RF

Ürün numarası: 538791

FESTO



Temsili örnek



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyüklik	25
Strok	1 ... 5.000 mm
Strok rezervesi	86 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yatak	Makara kılavuzu
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. Hız	$\leq 10 \text{ m/s}$
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
2. derece atalet momenti bölgesi Ix	594,7E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	237,2E+03 mm ⁴
Max. Kuvvet Fy	150 N
Max. kuvvet Fz	150 N
Max. tork Mx	7 Nm
Yer değiştirme kuvveti	5 ... 12 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	29,2 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez LABS içeren malzemeler mevcut
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, kılavuz rayı	Çelik
Malzeme, kılavuz elemanı	Çelik
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksal kaplama