


Baęlantı takımı SMBR-8-8/100-S6

Ürün numarası: 538937

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	8
Tasarım	T oluęu için
Montaj konumu	herhangi bir
piston çapı	Ø8 - Ø100
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir
Ortam sıcaklıęı	-20 °C...120 °C
Ürün aęırlıęı	20 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik