


Moment Dengeleme Baęlantısı FKC-32

Ürün numarası: 538961

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	32
Radyal sapma +/-	2.5 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Kuvvet yönünde +/- kısa süreli izin verilen maksimum yük	3000 N
Kuvvet yönünde +/- maksimum izin verilen uzun süreli yük	1400 N
Ürün aęırlıęı	122.3 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Mafsal malzemesi	PA takviyeli
Küresel mafsal malzemesi	yüksek alaşımli çelik
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım