


Checkbox CHB-C-F

Ürün numarası: 539076

FESTO

Kompakt Yapı



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sayma fonksiyonu	evet
Koruma sınıfı	IP64
Encoder için bağlantı	RS 485 özelliklerine göre
Çıkışlar	Parça iyi ve doğru yönlü Parça iyi ama yanlış yönlü Yanlış parça Konveyör cihazı kontrolü Konveyör kontrolü / Çalışmaya hazır "Warning" status message Hatalı çıkış Sayma seviyesine ulaştı PLC_Power
Girişler	Yığılma sensörü 1 Yığılma sensörü 2 Camera - Enable Harici hata Counter Reset External start Harici sensör Tuş kilidi Type Select 0 Type Select 1
Her çeşit tip belek için maksimum miktarda oryantasyonlar	8
Type memories lerin max.sayısı	16
Ön seçim miktarı	CheckKon software
Sayma aralığı	1 - 2 Mrd.
Dahili sigorta	8 A sigorta
Elektronik çıkış sınırlandırılması	700 mA
PLC bağlantısındaki max. toplam akım	1 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Yükleme yapılmayan çıkışlardaki akım tüketimi	750 mA
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 15 %
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Çevre koşulları	Kuru Yabancı ışık etkilemelerinden korumak Mümkün olduğunca temiz çevre havası
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	2.500 g
Kamera çözünürlüğü	4/100 mm
Aydınlatma süresi	128 ... 1.024 µs
Operating distance	95 ... 99 mm
Field of vision	42 - 45 mm
Diagnosis arabirimi	RS232 arabirimi 115 Kbaud M12x1 4-pinli
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE