


Filtre-Susturucu LFU-3/8

Ürün numarası: 539133

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	G3/8
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	1 µm
Su tahliye	elle dönen
Çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Atmosfere karşı akış	4700 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Gürültü azaltma	40 dB'ye azaltım
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	78 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	190 g
Pnömatik bağlantı	G3/8
Gövde malzemesi	PP