

Döner dağıtıcı GF-1/2-2

Ürün numarası: 539289

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	15 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Standart anma debisi 1.1-2.1	4440 l/dak
Standart anma debisi 1.2-2.2	7380 l/dak
Maks. devir	300 1/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Su ile işletimde 5 µm filtre kullanın Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Maks. eksenel kuvvet	100 N
Maks. radyal kuvvet	400 N
Ürün ağırlığı	7380 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Mil malzemesi	yüksek alaşımlı çelik