

Döner dağıtıcı
GF-1/8-M5
Ürün numarası: 539290

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4.1 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normal debi 1-2.1 (6-> 0)	490 l/dak
Normal debi 1-2.X açık (6-> 0)	2250 l/dak
Maks. devir	3000 1/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Su ile işletimde 5 µm filtre kullanın Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Maks. sıkma torku	1.95 Nm
Maks. eksenel kuvvet	50 N
Maks. radyal kuvvet	150 N
Nominal sıkma torku	1.22 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	400 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Mil malzemesi	yüksek alaşımlı çelik