

Motor kablosu



KMTR-DC-SUB-15-M12-10

Ürün numarası: 539316
Üretimden kalkacak ürün

SLTE elektro-kızaklı silindirleri veya HGPLE paralel tutucuları SFC-DC motor sürücüsüne bağlamak için.

İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Aksesuarlı
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101 uyarınca A kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	12
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	11
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Vidalı kilit
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	15
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	11
Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi	2x Cıvata 4-40 UNC-2A
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,5 kV
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 50 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 80 mm
Kablo çapı	8 mm
Kablo yapısı	4x(2x0,14)D+3x0,14 Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	2
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	portakal rengi