


Multi-pin
CPV14-VI-P4-1/8-D
Ürün numarası: 539503

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL DC (IEC-EX) EPL GB (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 1 (IEC-EX) Bölge 1 (UKEX) Zone 2 (ATEX) Zone 2 (IEC-EX) Zone 21 (ATEX) Zone 21 (IEC-EX) Bölge 21 (UKEX) Zone 22 (ATEX) Zone 22 (IEC-EX)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
ATEX kategorisi, gaz	II 2G
ATEX kategorisi, toz	II 2D
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex eb IIC Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tb IIIC Db
Ex ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	550 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım