

Priz
MSSD-C-M16
Ürün numarası: 539709

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	50
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	38 g
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu açılı soket A formu DIN EN 175301-803'e göre kare tasarım
Kablo bağlantısı	M16
İzin verilen kablo çapı	6 mm...8 mm
Bağlantı kesiti	1.5 mm ²
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...115 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR