

**Priz**  
**MSSD-EB-M12**  
Ürün numarası: 539712

**FESTO**



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	50
Montaj türü	merkezi vidalı M2,5 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	11 g
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu açılı soket C formu DIN EN 175301-803'e göre kare tasarım
Kablo bağlantısı	M12
İzin verilen kablo çapı	4 mm...6 mm
Bağlantı kesiti	1.5 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-40 °C...125 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR