

# Açısal Bağlantı Plakası VABF-S4-1-A2G2-N14

Ürün numarası: 539722

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	26 mm
Standarda dayalı	ISO 15407-2
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	217 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm