


Basınç düzenleyici valf manifoldu LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI

Ürün numarası: 540040

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Seri	DB
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	P-rayı üzerinde direkt kumandalı piston kontrol valfi
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Çalışma basıncı	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa...0.7 MPa 0.4 bar...40 bar 7.25 psi...101.5 psi
Maks. basınç histerezi	0.5 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1000 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	500 g
Montaj türü	Ön panel montajı aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Kör tapa malzemesi	Çelik galvanize
Mesafe civatası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık halkası malzemesi	PVC
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	PA takviyeli