



# Basınç düzenleyici valf manifoldu LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

Ürün numarası: 540043

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | Mini                                                                         |
| Seri                                                      | DB                                                                           |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme                                                          |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                                                 |
| Tasarım                                                   | P-rayı üzerinde<br>direkt kumandalı piston kontrol valfi                     |
| Regülatör işlevi                                          | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile<br>ters akım davranışı ile |
| Çalışma basıncı                                           | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar                                         |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.05 MPa...0.7 MPa<br>0.5 bar...7 bar<br>7.25 psi...101.5 psi                |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.5 bar                                                                      |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1000 l/dak                                                                   |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [-:::-] uyarınca basınçlı hava                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 1 - korozyona düşük maruziyet                                                |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -5 °C...50 °C                                                                |
| Ortam sıcaklığı                                           | -5 °C...50 °C                                                                |
| Ürün ağırlığı                                             | 1250 g                                                                       |
| Montaj türü                                               | Ön panel montajı<br>aksesuarlarla                                            |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G1/2                                                                         |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G1/4                                                                         |
| Kör tapa malzemesi                                        | Çelik<br>galvanize                                                           |
| Mesafe civatası malzemesi                                 | Dövme alüminyum alaşım                                                       |
| Bağlantı rayı malzemesi                                   | Dövme alüminyum alaşım                                                       |
| Sızdırmazlık halkası malzemesi                            | PVC                                                                          |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                         | NBR                                                                          |
| Gövde malzemesi                                           | PA takviyeli                                                                 |