



# Regülatör plakası VABF-S4-1-R4C2-C-10

Ürün numarası: 540166

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer   |
|---------------------------------------|---|
| Yapı genişliği                        | 26 mm   |
| Standarda dayalı                      | ISO 15407-2   |
| Montaj konumu                         | herhangi bir  |
| Regülatör işlevi                      | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile             |
| Manometre ekleme                      | mümkün  |
| Çalışma basıncı                       | 1 MPa<br>10 bar   |
| Basınç kontrol aralığı                | 0.2 MPa...0.85 MPa<br>2 bar...8.5 bar<br>29 psi...123.25 psi  |
| Giriş basıncı 1                       | 0.5 bar...10 bar  |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | AB düşük gerilim yönergesine göre                             |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 0 - korozyona maruziyet yok                                   |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Koruma türü                           | IP65<br>NEMA 4  |
| Kontrol ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...50 °C   |
| Ürün ağırlığı                         | 692 g   |
| Dikey sıralama montaj türü            | manifold alt tabanına<br>tekli bağlantı plakasına             |
| Manometre bağlantısı                  | tutma klipsi ile  |
| Kontrol paneli malzemesi              | PA  |
| Regülatör gövdesi malzemesi           | Alüminyum pres döküm  |