



# Regülatör plakası VABF-S4-2-R5C2-C-10

Ürün numarası: 540169

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Yapı genişliği                        | 18 mm                                                             |
| Standarda dayalı                      | ISO 15407-2                                                       |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                                      |
| Regülatör işlevi                      | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile                 |
| Manometre ekleme                      | mümkün                                                            |
| Çalışma basıncı                       | 1 MPa<br>10 bar                                                   |
| Basınç kontrol aralığı                | 0.05 MPa...0.85 MPa<br>0.5 bar...8.5 bar<br>7.25 psi...123.25 psi |
| Giriş basıncı 1                       | 0.5 bar...10 bar                                                  |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | AB düşük gerilim yönergesine göre                                 |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre     |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                    |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                    |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 0 - korozyona maruziyet yok                                       |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Koruma türü                           | IP65<br>NEMA 4                                                    |
| Kontrol ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                    |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...50 °C                                                     |
| Ürün ağırlığı                         | 611 g                                                             |
| Dikey sıralama montaj türü            | manifold alt tabanına<br>tekli bağlantı plakasına                 |
| Manometre bağlantısı                  | tutma klipsi ile                                                  |
| Kontrol paneli malzemesi              | PA                                                                |
| Regülatör gövdesi malzemesi           | Alüminyum pres döküm                                              |