



Dikey-Besleme Plakası VABF-S4-1-P1A3-N14

Ürün numarası: 540172

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	26 mm
Standarda dayalı	ISO 15407-2
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	1 MPa 10 bar
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	191 g
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm