


Bağlantı kablosu KVI-CP-3-WS-WD-0,5

Ürün numarası: 540328

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| İlave fonksiyonlar | 1 mm öndeki soketin 3'ü ile temas |
| Kablo tanımı | aksesuarlarla |
| Bağlantı frekansı | 500 |
| Ürün ağırlığı | 45.4 g |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev | Saha cihazı tarafı |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım | yuvarlak |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı | açılı |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | M9x0,5 |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 5 |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 5 |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü | Vida kilidi |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev | Kontrol tarafı |
| Elektrik bağlantısı 2, tasarım | yuvarlak |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı | açılı |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi | M9x0,5 |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı | 5 |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 5 |
| Elektrik bağlantısı 2, montaj türü | Vida kilidi |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 V...30 V |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi | 1.6 A |
| 40 °C'de taşıma kapasitesine ilişkin not | 0,34 mm ² için 2,3 A 0,49 mm ² için 3,6 A |
| Aşırı gerilim direnci | 1.5 kV |
| Blendaj | evet |
| Kablo uzunluğu | 0.5 m |
| Kablo özelliği | Enerji zincirleri için uygun |
| Test koşulları hat | Talep üzerine test koşulları |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme | 75 mm |

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------|--|
| Kablo çapı | 5.5 mm |
| Kablo yapısı | 2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,34 mm ² + 0,49 mm ² |
| İletkenin nominal kesiti | 0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ² |
| Koruma türü | IP65 IP67 |
| Koruma türüne ilişkin not | monte edilmiş durumda |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...80 °C |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kirlenme derecesi | 1 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Kablo kılıfının rengi | açık gri |
| Gövde malzemesi | PA PBT TPE-U(PUR) |
| Gövde rengi | siyah |
| Vidalı kilitleme malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Fiş kontakları malzemesi | Altın kaplı Bronz Pirinç, altın kaplı |
| Yalıtım kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |