


Bağlantı kablosu KVI-CP-3-GS-GD-2

Ürün numarası: 540332

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
İlave fonksiyonlar	1 mm öndeki soketin 3'ü ile temas
Kablo tanımı	aksesuarlarla
Bağlantı frekansı	500
Ürün ağırlığı	113.8 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M9x0,5
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	5
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Vida kilidi
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	M9x0,5
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	5
Elektrik bağlantısı 2, montaj türü	Vida kilidi
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1.6 A
40 ° C'de taşıma kapasitesine ilişkin not	0,34 mm ² için 2,3 A 0,49 mm ² için 3,6 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo özelliği	Enerji zincirleri için uygun
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	75 mm

Özellik	Değer
Kablo çapı	5.5 mm
Kablo yapısı	2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,34 mm ² + 0,49 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ²
Koruma türü	IP65 IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	1
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	açık gri
Gövde malzemesi	PA PBT TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Vidalı kilitleme malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı Bronz Pirinç, altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)