


Pnömatik aktuatörlü küresel vana VZPR-BPD-22-R14

Ürün numarası: 540510

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	2 yollu küresel vana Döner tahrik
Çalıştırma türü	elektrikli pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	CNOMO dişi dişi ile
Bağlantı rakoru	Rp1/4
Anahtarlama konumu göstergesi	Düğme yönü = akış yönü
Nominal genişlik DN	15
Tahrik çalışma basıncı	1 bar...8.4 bar
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	40
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ürün ağırlığı	1300 g
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet