


Tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLSA-1/4-QS-8

Ürün numarası: 540662

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Çalıştırma türü	manuel
Ayar elemanı	Alyan anahtarı
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	0 l/dak...450 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	390 l/dak...570 l/dak
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.2 bar...10 bar
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	0 l/dak...700 l/dak
Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi	820 l/dak...930 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Depolama sıcaklığı	-10 °C...40 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	34.8 g
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
İçi boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Ayar vidası malzemesi	PA takviyeli
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm