

Manometre takımı DPA-40-10-MA-SET

Ürün numarası: 540781

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 837-1
Manometre nominal boyut	27
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Erkek dış ile
Çalışma basıncı	10 bar
Ölçüm doğruluğu sınıfı	4
Koruma türü	IP43
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ürün ağırlığı	16 g