


Açma/kapama valfi MS4-EM1-1/8

Ürün numarası: 541262

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Tasarım | Döner sürgü |
| Çalıştırma türü | manuel |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısıtlamaz |
| Kontrol türü | doğrudan |
| Valf fonksiyonu | 3/2 çift bobinli |
| Çalışma basıncı | 0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar |
| C değeri | 4.6 l/sbar |
| b değeri | 0.51 |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1200 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Montaj türü | Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak: |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Ürün ağırlığı | 190 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |